

| 品番 | 写真 | S | G | B | 特長 |
|-------|---|---|---|---|--|
| LA |  | ○ | ○ | ○ | <p>カム送りができないように凸がついています。 必要のない場合は凸をペンチで折ってください。</p>  <p>カム送り対策 不要の場合はペンチなどにて折る。</p> <p>扉厚 50mm～60mm 対応のカラーが各種ございます。</p> |
| BH |  | ○ | ○ | ○ | <p>後端部品を交換することで LA タイプにできます。</p>  <p>BH 用後端部品 LA 用カム BH 用カム</p> <p>シリンダーを本体から外す際はキーを差し込んでください。キーを差し込まないと回転しないため取付、取り外しができません。</p> |
| SWLSP |  | ○ | ○ | ○ | <p>カラーを外し、LIX 用リングを取り付けることで LIX タイプにできます。カラーを外す際はシリンダーを逆さまにしてください。カラーを止めているピンが落ち、カラーの取り外しができます。</p> <p>テールピースは縦型、横型の両対応型です。</p> |
| LIX |  | ○ | ○ | ○ | <p>リングを外し、カラー止まりピンを入れ、カラーを取り付けることで SWLSP タイプにできます。</p> <p>テールピースは縦型、横型両対応型です。</p> |
| RA |  | ○ | ○ | ○ | <p>後端部品(筒)+カムの交換で HPD タイプにできます。 シリンダー固定プレート付です。</p>  <p>止めプレート 2枚セット</p> |
| PMK |  | ○ | — | — | <p>ミワ社面付け錠 PMK タイプに適應します。 シリンダー固定プレート付です。</p>  <p>止めプレート</p> |
| HPD |  | ○ | — | — | <p>後端部品の交換で RA タイプにできます。</p> |

| 品番 | 写真 | S | G | B | 特長 |
|--------|---|---|---|---|---|
| LX |  | ○ | — | — | <p>PS、PSS カムを取り付けることで 3 種類のシリンダーに対応できます。(カムは別売)</p> <p>  ※小カム(左) 大カム(右) (別売)</p> <p>外筒、カラーは真鍮製です。</p> |
| TXP |  | ○ | — | — | <p>ゴール社製適応です。</p> <p>2 種類の取付柱、取付ネジ、テールピースでほとんどの扉厚に対応します。</p> <p>●ドアの厚さが36~46mmの場合 ●ドアの厚さが30~36mmの場合</p> <p>     </p> <p>(取付柱) (ネジ) (テールピース) (取付柱) (ネジ) (テールピース)</p> |
| LZ1 |  | ○ | — | — | <p>ミワ社住宅用シリンダーLZ-1 に適応します。</p> |
| LZ2 |  | ○ | — | — | <p>ミワ社住宅用シリンダーLZ-2 に適応します。</p> |
| NDR |  | ○ | — | — | <p>補助錠 NDR に適応します。</p> <p>ピンを組み替えることで主錠と同一を組むこともできます。</p> <p>外筒、カラーは真鍮製です。</p> |
| TAITAN |  | — | ○ | — | <p>輸入住宅の扉 TAITAN に適応します。</p> |
| KS112 |  | ○ | — | — | <p>逆マスターキースイッチタイプです。</p> <p>ピンを組むことでキープランの設計もできます。</p> |
| UC |  | — | — | — | <p>ゴール社製 UC 玉座に適応します。</p> <p>平面 5 ピンです。</p> |



万全のピッキング対策

- ・ 平面ピンと角度面ピンが交差しています。
- ・ ピックなどが入りにくい鍵穴の形状です。
- ・ 上ピンは全てアンチピックピン（太鼓型）を採用しています。




※平面ピンと角度面
ピンの交差



※ピックが入りづらい
鍵穴の形状

頑丈な破壊対策

- ・ ドリリング対策でピンとプレートを設けています。
- ・ 外筒を破壊しても内筒が抜けにくい構造になっています。




中に装着

※ドリリング対策プレート

ピンの組み替え可能

- ・ ピンの組み替えが簡単にできるよう、ピンキットをご用意しております。単品での購入もできます。
- ・ ピンの組み替えが簡単にできるよう、ピンのカバーが外すことができる構造になっています。



合鍵の複製

- ・ 専用マシン《306M-1》で可能です。
306M-1は元キーがなくてもカード番号にて複製できます。操作も簡単です。
- ・ 特殊キー複製マシン《306AS-1》で可能です。
専用の角度治具もご用意しております。
- ・ シルカ製《マトリックス SXJ》で可能です。
専用治具もご用意しております。



※メガクロスカード

※306M-1



※専用角度治具

※306AS-1



※専用治具

※マトリックス SXJ