



外開き用取付金具ラインナップ

■外開き取付例

- ①電磁錠本体を側面金具で取付する方法
- ②電磁錠本体をL型金具で取付する方法
- ③電磁錠本体をBOX型金具で取付する方法



側面取付金具を使用する場合



L型 or BOX型取付金具を使用する場合

■取付金具ラインナップ、取付方法（一例）

①電磁錠本体を側面金具で取付する

本体用 型番: BL-45FS-G10




装着図

吸着板用 型番: BL-45FS-K10



装着図



※BL-45FS-G10 に+5mm 必要な場合は、追加で「BL-45FS-A05」をご選定ください

②電磁錠本体をL型金具で取付する

本体用 型番: BL-45FS-LH




装着図

吸着板用 型番: BL-45FS-K10



装着図



③電磁錠本体をBOX型金具で取付する

本体用 型番: BL-45FS-BOX




装着図

吸着板用 型番: BL-45FS-K10




装着図



重要


長いネジとネジロックでしっかり固定しましょう。

吸着板を取り付ける場合、固定するネジが緩まないように付属のネジロックを必ず塗ってから締めつけてください。吸着板の取付金具を使用して固定する場合、固定ネジは扉の中に入るように長いネジ(30mm～40mm)を使用してください。短いネジは緩んだ場合に吸着板が落下する危険があります。



ロックマンジャパン株式会社			■作成日 2017. 7. 15
品名	LC-4500FS/DLSS 用取付金具	品番	BL-45FS-BOX

※数値の単位は mm です。
※数値は $\pm 0.5\text{mm}$ 誤差がある場合がございます。
予めご了承くださいませ。



ロックマンジャパン株式会社			■作成日 2017. 7. 15
品名	LC-4500FS/DLSS 用取付金具	品番	BL-45FS-K10

※数値の単位は mm です。
※数値は ±0.5mm 誤差がある場合がございます。
予めご了承くださいませ。